

Artikelnummer:  
**28400**

EAN-Nummer:  
4000870284001



Name

**LED Vintage Globe 95 6,5W E27 230V Gold 1700K**

Hersteller  
Paulmann

#### Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Leistungsfaktor	0,5
Entspricht Glühlampe	35 W
Lichtstromwinkel	360 °
Nennlichtstrom	400 lm
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Bestückung	6,5 W
Energieverbrauch	7 kWh_1000h
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	80 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	85 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

#### Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.700 K
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht netto	25 g
Stromstärke	44 mA
Bestückung	6,5 W
Energieverbrauch	7 kWh_1000h
Gewicht brutto	95 g
Bauform	Globe
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein

#### Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	10,3 x 16,7 x 10,6 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

#### Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

#### Abmessungen

Höhe	138 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	138 x x mm
Durchmesser	95 mm



**Paulmann**  
28400

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.