

## haspel

behuizing gesloten, slanglengte 12 m, voor perslucht, 20 bar, DN 9

Artikelnummer: 106511



## Slanghaspel

### Voor perslucht

haspel

- van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010/7036
- behuizing gesloten
- slanglengte 12 m
- voor perslucht
- 20 bar
- DN 9
- aansluiting 3/8"
- bouwhoogte 400 mm
- met veer is 2-voudige vergrendeling per omdraaiing mogelijk
- voor de bevestiging aan de wand, het plafond of op de vloer
- met slang van PVC
- bestendig tegen olie en benzine
- levering inclusief slanghaspel

## Technische details

uitrusting werkplaats	haspel	materiaal	staal
type behuizing	gesloten	oppervlak	kunststof coating
slanglengte	12 m	kleur	RAL5010/7036
binnendiameter	DN 9	incl. slang/kabel	ja

aansluiting	3/8"	materiaal slang	PVC
medium	perslucht	bestendigheid	tegen olie en benzine
max. druk	20 bar	slanghaspel functie	met veer is 2-voudige vergrendeling per omdraaiing mogelijk
bouwhoogte	400 mm	inhoud levering	inclusief slanghaspel
opstelling	wand/plafond/vloer	gewicht	20 kg

## Dit past ook bij ...

501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm