

stumpf

armoire à tiroirs

ES 510

hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm, 7 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 118208

stumpf Armoire à tiroirs ES 510

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- 7 tiroir(s)
- avec poignée barre
- avec fenêtre transparente pour inscription
- force par tiroir 45 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	tôle d'acier	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
largeur	500 mm	champ d'inscription	fenêtre transparente pour inscription
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
nombre de tiroirs	7 pièce	cloison de séparation médiane	non
capacité de charge de tiroir	45 kg	poignée	poignée barre
glissière tiroir	rail télescopique	roulant	non
extension tiroir	100 %	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	53 kg