

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 50 kg, Met TPE-banden in grijs, diameter 50 mm, naaf met glijlager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 54 x 54 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159269



BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 50 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 50 mm
- schroefgatafstand 40 x 40 / 34 x 34 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 54 x 54 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparatenwiel	rem	centrale rem
set	nee	teruglooprem	handmatig
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	50 kg	totale hoogte	73 mm

banden	TPE	loopbreedte	20 mm
wiel-ø	50 mm	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	54 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	54 mm
bevestigingselement	plaat	afstand Schroefgat	40 x 40 / 34 x 34 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
materiaal behuizing	staal	kleur banden	grijs