

## Lakape Euronorm-stapelbak Favorit

hoogte x lengte x breedte 175 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in rood, Wanden doorbroken, bodem doorbroken

VE 2 stuks

Artikelnummer: 204143



## Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 175 x 600 x 400 mm
- inhoud 33 l
- draagvermogen 30 kg
- belasting 300 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- Wanden doorbroken, bodem doorbroken
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

### Technische details




baktype	Stapelbak	vloerconstructie	doorbroken
euronorm	ja	draagvermogen	30 kg
inhoud	33 l	last	300 kg
hoogte	175 mm	plafond	als accessoire (niet

			inbegrepen)
lengte	600 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
breedte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
nestbaar	nee	kleur	rood
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	doorbroken	gewicht	2,2 kg

## Gerelateerde Producten

508902		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart
508908		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart
509425		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509428		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet
530307		etikettencлип voor Euronorm-stapelbak, van metaal
531616		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
531617		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
789403		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gaasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden
992484		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gaasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag