

bott **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 550 mm, 4 lade(n), met volledig uittrekbaar, 1 x kast met dubbele vleugel deur, 1 niveaus met Stalen bodem

Artikelnummer: 232076



ladekast










- hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 550 mm
- 4 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm
- constructie van staal, gelast
- draagvermogen per lade 75 kg
- met volledig uittrekbaar
- ladegeleider 100 %
- 1 x kast met dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- 1 niveaus met Stalen bodem







Technische details

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| meubeltype | kast | openingshoek deur | 180 ° |
| type kast | ladekast | legborden / schappen aantal | 1 stuks |
| materiaal | staal | uittrekbare lade | 100 % |
| materiaal verwerking | gelast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 1000 mm | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| breedte | 800 mm | oppervlak romp | |
| diepte | 550 mm | oppervlak front | |
| laden aantal | 4 stuks | uittrekblokkering | |
| laden aantal x hoogte | 4x100 mm | soort uittrekking | volledig uittrekbaar |
| draagvermogen lade | 75 kg | oppervlak legbord | verzinkt |
| slagbomen aantal | 1 stuks | scheidingswand | nee |
| deuren aantal | 1 stuks | gewicht | 65,988 kg |
| type deur | dubbele vleugel deur | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 232994 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232996 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232998 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233015 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart |
| 233034 |  | afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 800 x 550 mm, in zwart |
| 233063 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs |
| 233441 |  | afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 800 x 550 mm, van beukenmultiplex in decor bruin |
| 233442 |  | afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 800 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs |
| 233448 |  | lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| |  | |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen |