

Scangrip zaklamp MAG PRO

Lampen: COB-led

Artikelnummer: 235380



zaklamp

- hoogte x breedte x diepte 43 x 62 x 261 mm
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- brandduur 15 h
- van 10 tot 100 % dimbaar
- tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen
- display digitaal, met batterij-indicatie
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- 3 jaar garantie




Technische details

gereedschapstype accessoire

hoogte 43 mm

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| type lamp | COB-led | breedte | 62 mm |
| energie-efficiëntieklasse | A | diepte | 261 mm |
| brandduur | 15 h | ip beschermingsklasse | 54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen |
| lichtstroom | 600 | garantie | 3 jaar |
| dimbaar | ja | WEEE-registratienummer | DE24837723 |
| weergave | digitaal, met batterij-indicatie | WEEE-apparaatsoort | lampen cat. 3 |
| lampkop uitvoering | tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen | merk volgens EAR-registers | Scangrip |
| lamp functie | van 10 tot 100 % dimbaar | gewicht | 0,48 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 227891 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |