

Scangrip zaklamp MAG PRO

Lampen: COB-led

Artikelnummer: 235380



zaklamp

- hoogte x breedte x diepte 43 x 62 x 261 mm
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- brandduur 15 h
- van 10 tot 100 % dimbaar
- tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen
- display digitaal, met batterij-indicatie
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- 3 jaar garantie




Technische details

gereedschapstype accessoire

lamp functie van 10 tot 100 % dimbaar

type lamp	COB-led	hoogte	43 mm
energie-efficiëntieklasse	A	breedte	62 mm
brandduur	15 h	diepte	261 mm
lichtstroom	600	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
dimbaar	ja	garantie	3 jaar
weergave	digitaal, met batterij-indicatie	gewicht	0,48 kg
lampkop uitvoering	tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht