

fetra stapelsteekwagen

draagvermogen 300 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met polyurethaan-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 242950



fetra
Transportgeräte





10
YEARS
WARRANTY

stapelsteekwagen

- geschikt voor ronde goederen, zoals rollen, kannen of emmers
- draagvermogen 300 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van stalen buis (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met veiligheidsgreep
- wielen met polyurethaan-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	banden	polyurethaan
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	rollager
geschikt voor (product/materiaal)	ronde goederen	wiel-ø	260 mm
draagvermogen	300 kg	materiaal velg	kunststof
breedte schep	320 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	250 mm	hoogte	1300 mm
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	breedte	580 mm
materiaal	stalen buis	diepte	623 mm
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
oppervlak	m. poedercoating	levering	gedemonteerd
kleur	blijjantblauw // RAL5007	gewicht	15,7 kg

Dit past ook bij ...

204036		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 175 x 400 x 300 mm, inhoud 15 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
863721		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 220 x 400 x 300 mm, inhoud 20 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten, bodem gesloten, Tweedelig scharnierdeksel