

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 300 kg, diameter 125 mm, naaf lengte 50 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium, velg met draadvangkappen

Artikelnummer: 243570



inbouwwiel

- draagvermogen 300 kg
- diameter 125 mm
- naaf lengte 50 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- velg van aluminium
- velg met draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaflengte	50 mm
wiel-ø	125 mm	gewicht	0,47 kg

