


## META gaasachterwand voor palletstelling

hoogte x breedte 1100 x 2700 mm,  
voor traversen lengte 2700 mm, van  
staal met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, roosterwand

Artikelnummer: 500962



## META Gaasachterwand voor het beveiligen van enkele planken

gaasachterwand voor palletstelling



- hoogte x breedte 1100 x 2700 mm
- geschikt als beveiliging tegen per ongeluk naar beneden vallen van opgeslagen goederen
- voor traversen lengte 2700 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- roosterwand
- montage-instructie: per gaasachterwand is een bevestigingsset met houder en schroeven vereist

## Technische details

|                     |             |           |         |
|---------------------|-------------|-----------|---------|
| meubeltype          | stelling    | breedte   | 2700 mm |
| stellingtype        | accessoires |           | 2700 mm |
| stellingaccessoires | wand        | materiaal | staal   |

|                         |                         |                    |   |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| voor stellingtype       | palletstelling          | oppervlak wand     | m. poedercoating  |
| geschikt voor (gebruik) | als goederenbescherming | kleur wand         | gentiaanblauw // RAL5010  |
| wandtype                | gaasachterwand          | montage-instructie | per gaasachterwand is een bevestigingsset met houder en schroeven vereist |
| wand uitvoering         | rooster                 | gewicht            | 17,1 kg   |
| hoogte                  | 1100 mm                 |                    |   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 227966 |  | bevestigingsset voor gaasachterwand voor palletstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 227967 |  | bevestigingsset voor gaasachterwand voor palletstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203461 |    | trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium   |
| 208490 |   | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 507316 |  | hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie  |
| 513209 |  | Vrijdgbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem   |