

META

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

longueur 2700 mm, charge max./élément 13600 kg, force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 1750 / 1800 kg, 3 emplacements pour stockage longitudinal, entreposage longitudinal, traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 503587



Das Lagersystem



META Ray. à palettes

Composant de rayonnage - traverse

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes





- système emboîtable
- longueur 2700 mm
- charge max./élément 13600 kg

- force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 1750 / 1800 kg
- largeur du compartiment 2700 mm
- 3 emplacements pour stockage longitudinal
- entreposage longitudinal
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	Ø kg par emplacement (pour type)	583 kg
type de rayonnage	rayonnage à palettes	Ø kg par emplacement (pour type)	600 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable	charge maxi par élément (type de)	8900 kg
champ de rayonnage	composant	charge maxi par élément (type de)	7950 kg
composant	traverses longitudinales	charge maxi par élément (type de)	13600 kg
matériau	acier	charge maxi par élément (type de)	12100 kg
largeur	2700 mm	charge maxi par élément (type de)	10400 kg
emplacements (entreposage longit)	3 pièce	surface de traverses	galvanisé // finition peinture époxy
entreposage	longitudinal	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
utilisation	unilatéral	exécution couleur	orangé rouge // RAL2001
type tablette/niveau	traverses	garantie	5 années
largeur de compartiment	2700 mm	Poids	12,617 kg

Cela s'adapte aussi ...

203461		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
507316		chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide
513209		escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins

