

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 300 kg, diamètre x largeur 200 x 45 mm, moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 503813

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 300 kg
- diamètre x largeur 200 x 45 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 58 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | pare-fils | non |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | hauteur | 235 mm |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| modèle | roulette pivotante | Longueur de moyeu | 58 mm |
| charge | 300 kg | trou de moyeu | 20 mm |
| pneumatique | polyuréthane | largeur de roue | 45 mm |
| Diamètre de roue | 200 mm | portée | 58 mm |
| matériau de jante | plastique | propriété surface de roulement | silencieuses |
| roulement | roulement à rouleaux | longueur de plaque | 135 mm |
| pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | largeur de plaque | 110 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 105x75/80 mm |
| conducteur d'électricité | non | Diamètre du trou de la vis | 11 mm |
| matériau de boîtier | acier | surface de boîtier | galvanisé |
| palier de pivotement | roulement à billes | Poids | 2,72 kg |
| frein | double blocage | | |

Accessoires

503822



roue, force 300 kg, diamètre x largeur 200 x 45 mm, moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés