


TROAX dubbele schuifdeur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 1900 mm,
afsluitbaar met hangslot, van staal
gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505690



TROAX Schuifdeur voor scheidingswandsysteem

dubbele schuifdeur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 1900 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- afsluitbaar met hangslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
- inhoud levering: zonder slot



Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	sluitsysteem	hangslot
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	profiel	vierkante buis
roosterelement	dubbele schuifdeur	materiaal	staal
hoogte	2200 mm	oppervlak	gelakt
breedte	1900 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037
hoogte maas	50 mm	inhoud levering	zonder slot
breedte maas	50 mm	gewicht	24 kg
draaddikte	2,5 mm		

Gerelateerde Producten

505863



staande consoles, voor machine-veiligheidshek

Dit past ook bij ...

144768



transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat

208490



complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels

210871



mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag