


combinatieloopkat

trekbelasting 1000 kg, haspelloopkat,
standaardheffing lengte 3 m

Artikelnummer: 508990



Combinatieloopkat

Draagvermogen 1000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 1000 kg
- haspelloopkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 64 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 6 x 18 mm
- bouwhoogte 451 mm
- breedte x diepte 292 x 334 mm
- min. 1 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 28 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

Technische details

hijswerktuig hijswerktuig




breedte 292 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	diepte	334 mm
loopkat uitvoering	haspelloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
trekbelasting	1000 kg	min. draaicirkel	1 m
standaardheffing	3 m	hefkracht	28 daN
bediening heffing	handmatig	maat a	331 mm
flensbreedte	64-203 mm	maat f	3 mm
aantal bundels	1 stuks	maat s	37 mm
kettingelement	6 x 18 mm	maat z	10,5 mm
materiaal	staal	gewicht	28 kg
bouwhoogte	451 mm		

Gerelateerde Producten

508996	.	extra hefhoogte voor haspelloopkat, voor extra hefhoogte met 1000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509002	.	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 1000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening