


combinatieloopkat

trekbelasting 2000 kg, haspelloopkat,
standaardheffing lengte 3 m

Artikelnummer: 508991



Combinatieloopkat

Draagvermogen 2000 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 2000 kg
- haspelloopkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 88 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 8 x 24 mm
- bouwhoogte 551 mm
- breedte x diepte 358 x 343 mm
- min. 1,1 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 34 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

Technische details

hijswerktuig hijswerktuig




breedte 358 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	diepte	343 mm
loopkat uitvoering	haspelloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
trekbelasting	2000 kg	min. draaicirkel	1,1 m
standaardheffing	3 m	hefkracht	34 daN
bediening heffing	handmatig	maat a	424 mm
flensbreedte	88-203 mm	maat f	3 mm
aantal bundels	1 stuks	maat s	38 mm
kettingelement	8 x 24 mm	maat z	12 mm
materiaal	staal	gewicht	44 kg
bouwhoogte	551 mm		

Gerelateerde Producten

508997	.	extra hefhoogte voor haspelloopkat, voor extra hefhoogte met 2000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509003	.	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 2000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening