

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1000 x 1200 x 1500 mm, inhoud 1,5 m³, draagvermogen 2000 kg, onderbouw voeten, zijplaten massief plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 967137



Bauer Kiepbak

voor heftrucktraverse

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1000 x 1200 x 1500 mm
- inhoud 1,5 m³
- draagvermogen 2000 kg
- kiepen via heftrucktraverse (als accessoire)
- door 2 pennen aan de traverse draaibaar
- onderbouw voeten
- legbord met profiel
- zijplaten massief plaatstaal
- staalconstructie
- met corrosiebeschermende zinklaag
- 3-voudig stapelbaar
- gewicht 161 kg







Technische details

baktype kiepbak

onderbouw voeten

inhoud	1,5 m ³	inrijddiepte	1100 mm
hoogte	1000 mm	inrijdbreedte	700 mm
lengte	1200 mm	kraan	nee
breedte	1500 mm	stapelbaar	ja
draagvermogen	2000 kg	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaaldikte stortwand	3 mm	oppervlak	verzinkt
wand uitvoering	massief plaatstaal	kleur uitvoering	verzinkt
stabiliteit/versteviging/schoren	geprofileerde zijwanden en bodem // versterkte rand	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	met profiel	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	inhoud levering	zonder stapeltraverse
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt	gewicht	161 kg
onderrijdbaar	nee		

Gerelateerde Producten

345341		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
967035		heftrucktraverse, voor kiepbak met 1,5 m ³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 1085 x 940 x 1630 mm, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
967159		tweedelig klapdeksel, van staal, voor Gaasbox, breedte x diepte 1500 x 1200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
967192		heftrucktraverse, voor kiepbak met 1,5 m ³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 1085 x 940 x 1630 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
984238		heftrucktraverse, voor kiepbak met 1,5 m ³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 1085 x 940 x 1630 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs