

Verschlusskappen

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

Artikel Nr. 118883

Typen Nr. VKG18ES4408RU



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Arbeitsdruck max.	20 bar
Gewinde	G 1/8
L1	13,7 mm
Gewindeform	Innengewinde zylindrisch
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Ausführung	rund

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360607
eCl@ss 9.0	22560207
UNSPSC_Code_v190501	40172407
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe cap

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

Abmessungen



Gewinde	L1 mm	D1 mm
G 1/8	13,7	16,5

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).