

bott **Werkbank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 830 x 1750 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 231891



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 1750 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden
- links 1 Schrank
- mitte 1 Ablageboden
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x125 mm/2x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau



- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details





Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	100 %
Tischtyp	Werkbank	Material Platte	Multiplex
Höhe	830 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1750 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Stärke Platte	30 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Werkbank Ausstattung	3 Schubladen, 1 Schrank, 1 Ablageboden	Türen Anzahl	1 Stück
Unterbauten links	1 Schrank	Türtyp	Flügeltür
Unterbauten Mitte	1 Ablageboden	fahrbar	ja
Unterbauten rechts	3 Schubladen	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Schubladen Anzahl	3 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Schubladen Anzahl x Höhe	1x125 mm/2x175 mm	Anlieferung	fertig montiert
Schubladentraglast	75 kg	Gewicht	103,982 kg

Zubehör

232988		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232989		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232990		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232991		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232992		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232993		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233052		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
233057		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen