

PE-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 825 x 1440 x 960 mm, Inhalt 0,5 m³, Traglast 150 kg, in blau, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 236032



PE-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 825 x 1440 x 960 mm
- Schüttkantenhöhe 460 mm
- Inhalt 0,5 m³
- Traglast 150 kg
- Kippfunktion manuell über Radachse
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 61 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,5 m ³	ebenerdige Entleerung	ja

Höhe	825 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1440 mm	Farbe	blau
Breite	960 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	150 kg	Bereifung	Polyamid
Höhe Schüttkante	460 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material	Polyethylen	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	61 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		