

## Cascoo Lenkrolle



Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243326



### Lenkrolle

- Traglast 205 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	205 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Schwenklager

Gewicht 2,9 kg