

BS-ROLLEN

Heberolle

Traglast 250 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Rad Ø 50 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellierfuß-Feststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 73 x 73 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 253548

Heberolle

- Traglast 250 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Rad Ø 50 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellierfuß-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 73 x 73 mm
- Schraubloch Abstand 58 x 58 mm

Technische Details

Bauform	Lenkrolle	Befestigungselement	Platte
Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Gussaluminium
Rollentyp	Heberolle	Feststeller	Nivellierfuß-Feststeller
Traglast	250 kg	Gesamthöhe	85 mm
Bereifung	Polyamid	Höhenverstellung	10 mm
elektrisch leitend	nein	Länge Platte	73 mm
Rad-Ø	50 mm	Breite Platte	73 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	58 x 58 mm
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	0,75 kg

