

Klapptritt Little Jumbo

Podest Höhe x Breite x Tiefe 460 x 360 x 230 mm, Aufstieg einseitig, 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 331642



Klapptritt Little Jumbo

Klapptritt



- Podest Höhe x Breite x Tiefe 460 x 360 x 230 mm
- Aufstieg einseitig
- 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
- Aus Aluminium
- geriffelte, rutschsichere Kunststoffschuhe am Holmende
- Gewicht 5 kg
- Qualitätssicherung gemäß EN 14183
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Steigtechnik	Klapptritt	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Tiefe Stufen	230 mm
Nutzung	einseitig	Breite Stufen	360 mm
Höhe Podest	460 mm	Sicherheitsbügel	nein
Breite Podest	360 mm	Ablageschale	nein
Tiefe Podest	230 mm	Unterbau	geriffelte, rutschsichere

		Kunststoffschuhe
Stufen Anzahl	2	Norm EN 14183
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Garantie 5 Jahre
klappbar	ja	Gewicht 5 kg

Zubehör

243746		Leiterfüße, Für Klapptritt, Für vorne, Aus Kunststoff in schwarz
243748		Leiterfüße, Für Klapptritt, Für hinten, Aus Kunststoff in schwarz

Dazu passt auch ...

524130		Querrollladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 430 mm, 5 Ordnerhöhen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
526691		Aktenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3008 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531194		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 735 x 475 mm, Plattform aus Stahl mit Gummibelag, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung