


# Technisch specificatieblad

## G-draadgoot Magic® 75

Art.-Nr. 6005568



Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes. Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypen zijn op aanvraag leverbaar.

CE

A4	Roestvast staal 1.4401
2B	Blank, nabehandeld

Extra productbeschrijving 1 | Magnetische afschermingsdemping 15 dB.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6005568
Type	G-GRM 75 50 A4
Dimensie	75x50x3000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4401
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	79,47 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

## G-draadgoot Magic® 75

Art.-Nr. 6005568



### Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	75,00 mm
Zijhoogte	75,00 mm
Afmeting A	53,00 mm
Afmeting B	53,00 mm
Afmeting C	40,00 mm
Afmeting H	73,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	22,00 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	2.200,00 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	G-vorm
RVS, gebeitst	<input checked="" type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>

toel. belasting

toel. belasting