

Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie



AK1-IP65 M20/M25, 2x wartel M25 + groen RST400V met aansluitdraden

- Met gecombineerde breekpoorten voor M20 en M25 invoeren.
- Inclusief 2 nylon wartels en contraoeren M25, klembereik Ø 10 - 17 mm.
- Inclusief Wieland chassisdeel groen RST20i3 400V met aansluitdraden.
- Waterdicht stekbaar aansluiten van verlichtingsarmaturen.
- Direct stekkeren op de kabellasdoos, geen aparte contactdoos nodig.
- Stekkerdeel vrij te plaatsen in elke poort afhankelijk van de situatie.
- Stekkerdeel is voorbedraad en direct klaar voor installatie.

Artikelnr.:	AT2514
EAN:	8712259290089
Verpakkingshoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP65
Aansluitdraden	Ja
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	95 mm
Diameter	
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Overig
Vorm	Vierkant
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee

Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesmonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.