

2326

Zentraler Datenschützer für das Büro mit 260 mm Arbeitsbreite, hoher Blattleistung und kraftvollem, besonders laufruhigem Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Die Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns durch ECC – Electronic Capacity Control vermeidet Papierstaus.

EBA 2326 S | C | CC | CCC

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Automatische Start/Stop-Lichtschrakensteuerung. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Robustes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, büroklammernfest bei den Modellen 2326 S und C. LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen (Ausnahme: Feinschnittmodelle EBA 2326 CC mit 0,8 x 12 mm und EBA 2326 CCC mit 0,8 x 5 mm). Die Modellvarianten 2326 S und 2326 C geeignet zum sicheren Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter mit 100 l Auffangvolumen (keine Einwegplastiksäcke erforderlich). Attraktive Farbkombination silber / anthrazit. Markenqualität „Made in Germany“.



	EBA 2326 S	EBA 2326 C	EBA 2326 C	EBA 2326 CC	EBA 2326 CCC
Eingabebreite in mm	260	260	260	260	260
Schnittbreite in mm	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Blattleistung (A4, 70 g/m ²)	30-32	25-27	15-17	10-12	5-7
Blattleistung (A4, 80 g/m ²)	26-28	21-23	13-15	8-10	4-6
DIN-Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
Motorleistung in Watt	640	640	640	640	640
Auffangvolumen in l	100	100	100	100	100
Maße B x T x H in mm	495 x 470 x 926				
Gewicht in kg	48	48	48	48	48

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 10/2012



Robust und langlebig: Büroklammernfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



EASY_SWITCH als intelligentes Schaltelement sorgt mit vielen Automatik-Funktionen und durch Leuchtsymbole für intuitive Bedienung.



Führend in der Sicherheitstechnik: Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe als Bestandteil von SPS (Safety Protection System).



ECC Electronic Capacity Control – Anzeige der Auslastung der Schnittkapazität während des Shredderns (durch LED-Leuchtanzeigen).