


LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-3/1-0 DG

200038486-00



## Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 260 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	367 cd/klm
Lichtstrom:	164 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	299 x 99 x 50

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
LEDF 600-3/1-0 DG	LED-Flächenleuchte	Dunkelgrau-Glimmer	D 200038486-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
MA/LEDF 600-0	Montageadapter für LED-Flächenleuchte	Schwarz	D	200037350-00
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00



LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-3/1-0 DG

200038486

Seite 2



## Zeichnungen / Montage





LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-3/1-0 DG

200038486

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB

[herunterladen](#)