

CS 400/36 BP

Unsere Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp liegt ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig frei von Abgasen und überzeugt mit kraftvoller Leistung im anspruchsvollen Arbeitsalltag.



REAL TIME TECHNOLOGY



Bestell-Nr. 1.042-504.0

- Bürstenloser Motor
- Mechanische Kettenbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Technische Daten

EAN-Code		4054278634357
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Führungsschiene	mm	400
Kettengeschwindigkeit	m/s	23
Kettenteilung		3/8"
Treibgliedstärke		1,3 mm / 0,050"
Anzahl der Treibglieder		56
Öltank Kapazität	ml	160
Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²)	m/s²	3
Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²)	m/s²	3,4
Antrieb		Bürstenloser Motor
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung	Schnitte	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	904 x 217 x 261

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Führungsschiene	■	
Sägekette	■	
Kettenschutz	■	
Automatische Kettenschmierung	■	
Kettenbremse	■	
Ölstandsanzeige	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.



Mechanische Kettenbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.



Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.



Integrierter Öltank mit Sichtfenster

- Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands.
- Deckel des Öltanks verliersicher angebracht.

ZUBEHÖR VON CS 400/36 BP 1.042-504.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
GERÄTEZUBEHÖR				
Sägekette „Oregon“ 40 cm	1	2.042-018.0	Passend zu unserer Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8".	■
Führungsschiene Kettensäge 40 cm	2	2.042-019.0	Ideal geeignet für unsere Kettensäge CS 400/36 Bp: Die Führungsschiene (40 cm) von Oregon überzeugt mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz.	■
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	5	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.