

Netzteil, extern, für Mobile Panel IWLAN SW, inkl. Netzkabel für Schweiz Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



| Allgemeine Informationen   |   |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung   | Netzteil extern   |
| Versorgungsspannung  |   |
| Spannungsart der Versorgungsspannung   | AC  |
| Nennwert (AC)  | AC 100 - 240 V  |
| Eingangsstrom  |   |
| Stromaufnahme (Nennwert)   | 1,4 A; 50 - 60 Hz   |
| Ausgangsspannung   |   |
| Nennwert (DC)  | 12 V  |
| Ausgangsstrom  |   |
| Stromabgabe (Nennwert)   | 5 A   |
| Leistung   |   |
| abgegebene Wirkleistung  | 60 W; max.  |
| EMV  |   |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich</li> </ul> | Ja; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 light industry level                 |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate   |   |
| CE-Kennzeichen   | Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved |
| CCC  | Ja  |
| Umgebungsbedingungen   |   |
| Umgebungstemperatur im Betrieb   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>                                     | -10 °C<br>50 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>                                     | -20 °C<br>85 °C   |
| Relative Luftfeuchte   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb, max.</li> </ul>  | 90 %  |
| Leitungen  |   |
| Leitungslänge  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>eingangsseitig</li> <li>ausgangsseitig</li> </ul>                 | 3 m<br>0,9 m  |
| Farbe des Kabelmantels   | schwarz   |
| Anschlusstechnik   |   |
| Steckertyp   | Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V                |
| Mechanik/Material  |   |
| Material   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff</li> </ul>   | Ja  |
| Farbe  | schwarz   |

| Maße                           |  |
|--------------------------------|--|
| Breite                         | 125 mm   |
| Höhe                           | 50 mm  |
| Dicke                          | 31,5 mm  |
| Gewichte                       |  |
| Gewicht (ohne Verpackung)      | 525 g  |
| Gewicht (mit Verpackung)       | 710 g  |
| Lieferumfang                   |  |
| Liefermenge in Stück           | 1; inkl. AC und DC Anschlussleitung                |
| • Teile pro Stück              | 1; AC-Leitung für CH                               |
| Sonstiges                      |  |
| Handelsware                    | Ja   |
| Hersteller-Name                | SIEMENS AG   |
| Hersteller-Adresse             | Gleitwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Zielgeräte                     | für Mobile Panel IWLAN                             |
| Nutzbar in folgenden Produkten |  |
| • Produkt 1                    | <a href="#">6AV6645-0DD01-0AX0</a>                 |
| • Produkt 2                    | <a href="#">6AV6645-0DE01-0AX0</a>                 |
| • Produkt 3                    | <a href="#">6AV6645-0DB01-0AX0</a>                 |
| • Produkt 4                    | <a href="#">6AV6645-0DC01-0AX0</a>                 |
| • Produkt 5                    | <a href="#">6AV6645-0DD01-0AX1</a>                 |
| • Produkt 6                    | <a href="#">6AV6645-0DE01-0AX1</a>                 |
| • Produkt 7                    | <a href="#">6AV6645-0EB01-0AX1</a>                 |
| • Produkt 8                    | <a href="#">6AV6645-0EC01-0AX1</a>                 |

letzte Änderung:

02.08.2023 