


SIVACON, Dach, mit Lüftungsöffnungen, mit Lüftungsöffnungen,
IP20, B: 1200 mm, T: 500 mm, verzinkt



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dach
Ausführung des Produkts	mit Lüftungsöffnungen
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Nein
• Lüftung	Ja
Mechanischer Aufbau	
Breite	1 200 mm
Tiefe	500 mm

Material	Stahl
----------	-------

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

U
UC

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------	---------------------	-----------



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1025-2UD20-0A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1025-2UD20-0A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1025-2UD20-0A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

