

BS-ROLLEN

Heberolle

Traglast 250 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Rad Ø 50 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellierfuß-Feststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 73 x 73 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 253548

Heberolle

- Traglast 250 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Rad Ø 50 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellierfuß-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 73 x 73 mm
- Schraubloch Abstand 58 x 58 mm

Technische Details

Bauform	Lenkrolle	Befestigungselement	Platte
Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Gussaluminium
Rollentyp	Heberolle	Feststeller	Nivellierfuß-Feststeller
Traglast	250 kg	Gesamthöhe	85 mm
Bereifung	Polyamid	Höhenverstellungsbereich	10 mm
elektrisch leitend	nein	Länge Platte	73 mm
Durchmesser Rad	50 mm	Breite Platte	73 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	58 x 58 mm
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	0,75 kg

