

Kappes Magazinschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 400 mm, 56 Kästen aus Polyethylen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit Stahlboden und 56 Kästen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



KAPPES



Artikelnummer: 296665



Kappes Magazinschrank

mit Favorit-Sichtlagerkästen

Magazinschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 400 mm
- 56 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit Stahlboden und 56 Kästen
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus


- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattsschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	1950 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Breite	950 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	400 mm	Material	Stahlblech
Schrankausführung	mit Türen	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	10 Stück	Mitteltrennwand	nein
Sichtlagerkästen	56 Stück	Verriegelung	3-seitig
Kasten-Anzahl x Größe	36 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm	Griff	Drehgriff
Material Kasten	Polyethylen	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Ausführung	mit Türen
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	93,2 kg

Zubehör

323258		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in blau
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
323327		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in gelb
323338		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb
323393		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grün
323407		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün
323462		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in rot
323473		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot
324603		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grau

324614		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau
--------	---	---

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz