

Innovative Schlosstechnik

15574PE-SV

sFlipLock access Motorische-Einpunkt-Verriegelung mit Kontakten und externer Auswertesteuerung (AWS)

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschkämmung)
Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck

- **Angebaute Motoreinheit mit integrierter Motorsteuerung für die Grundfunktion (auf/zu) und Datenbusschnittstelle RS 485**
- Integrierte Schlosskontakte wie sFlipLock check
- Die [Flip-] Kippfalle garantiert jederzeit eine leichte motorische Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
- Motorisches Öffnen unter 1,5 Sekunden, mechanisch selbstverriegelnd
- Geringer Stromverbrauch unter 350mA bei 24V DC
- Betriebsspannung: 11 – 27V DC

Externe Steuerung:

- **Auswertung aller Schlosskontakte (potentialfrei):**
 - Türzustand (Wechsler)
 - Drücker Panikseite (Wechsler)
 - Verzögerter Riegelkontakt (Wechsler)
 - Riegelkontakt (Wechsler)
 - Zylinderkontakt (Wechsler)
- Eingänge/Ausgänge für Radar, Brandschutzanlage, Impuls
- Tagesbetrieb, Öffnung unter 1 Sekunden
- Sperreingang (Amokfunktion)
- Eingang RS 485 Schnittstelle für z.B. Fingerscanner direkt
- Ausgänge: Türantrieb, Sabotage, Alarm und alle Kontakte
- Service Schnittstelle z.B. Anzeige für Fehler, Zyklen, Störung
- Dornmasse: 30 - 80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- Stulp, [Flip-] Kippfalle, Nuss und Riegel aus Edelstahl
- **Stulpvarianten:**
 - Edelstahl Rundstulp 455 x 18r; 20r; dicke 3 mm
 - Edelstahl Flachstulp 455 x 24e; dicke 3 mm oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm

Anwendungsbereich:

- Im Hauseinnenbereich, Büroräume, IT-Serverräume, Industriebereich und öffentliche Gebäude
- Im Set mit elektrischen Zutrittskomponenten (z.B. Batch, Taster, Biometrie)
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objektbereich

Hinweis: sFlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte



Bemerkung:

Nur über MSL-Systempartner erhältlich!

08/2015

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



* in Prüfung

Innovative Schlosstechnik

15574PE-SV

sFlipLock access

Panikfunktion E, selbstverriegelnd

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)

Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck





Abbildung: DIN links

Bestellangaben:

15574PE-SV.6/7 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 18, 20 Rundstulp / 9, INOX matt

15574PE-SV.6/7 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24 Flachstulp oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm / 9, INOX matt

05/2015