


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2742 Leichter Tischwagen



Leichter Tischwagen im Baukasten-System. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 300 |
| Etagenhöhen (mm) | 200, 820 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 1000 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 600 |
| Gesamtlänge (mm) | 1135 |
| Gesamtbreite (mm) | 600 |
| Gesamthöhe (mm) | 1040 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 36 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| GTIN | 4017976021300 |