

Benennung/Description

LED-Dauerleuchte
LED Perm. Beacon

Artikel-Nummer
Material number

853 480 XX


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

853 480 55	24 V DC	< 150 mA	ca. 140 g	RGB
		$I_o < 500 \text{ mA}$		
853 480 60	115 - 230 V AC	< 35 mA	ca. 140 g	RGY
		$I_o < 1 \text{ A}$		
	115 V	50/60 Hz		
	230 V	50 Hz		



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	CAGE CLAMP Technik 0,5 bis bis 1,5 mm ²	Connection	CAGE CLAMP Technology 0,5 bis bis 1,5 mm ²
Befestigung	Boden-/Winkelmontage	Fixing	Base-/Bracket mounting
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Kabeleinführung	Membrantülle, Kabeldurchmesser max. 8 mm	Cable entry	Membrane grommet, Cable diameter max. 8mm
Schutzart	IP66/67 in montiertem Zustand	Protection rating	IP66/67 when mounted
Temperatur	-25° ... +50 °C	Temperature	-25° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	853 480 60: Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	853 480 60: Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Werkstoff Sockel	PP-GF, SW	Material base	PP-GF, SW
Zugentlastung	Nein	Pull relief	No
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	- Schnellverschluss - Schrauben vormontiert - 1 Schnellmontagebügel im Lieferumfang enthalten - 8 elastische, selbst dichtende Durchstoßmembranen für werkzeugfreie Kabeleinführung - 8 integrierte M20 Gewinde für Montage ohne Gegenmutter (Gewindelänge Kabelverschraubung < 9mm)	Characteristics	- Quick release - premounted screws - 1 Snap-on fixing bow included - 8 self-sealing membranes for cable entry without mechanical devices. - 8 integrated M20 threads no locknuts necessary (threrad lengthcable gland < 9 mm)
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{enn} und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

