

Alle V-Gard Visiere sind für den Einsatz mit der Kopfhalterung V-Gard Headgear und der V-Gard Visierhalterung für alle V-Gard Helme ausgelegt.

Die V-Gard PC Blattvisiere bieten zuverlässigen Schutz vor herumfliegenden Splittern, Spritzern und UV-Strahlung. Die Außenseiten sind speziell zum Gesicht hin zugewandt um eine ideale Passform und besseren Schutz zu bieten. Als wirtschaftlichste Lösung sind sie für den allgemeinen Gebrauch und viele Industrieanwendungen geeignet. Durch die besondere Formgebung können die Visiere auch mit helmmontiertem Gehörschutz getragen werden. Sie sind in zwei unterschiedlichen Längen und Materialstärken erhältlich. Die stabilere 1,5mm Visierversion bietet auch Schutz bei Störlichtbogen und Schmelzmetallen.

Spezielle Visierversionen nehmen den einziehbaren oder den Standard V-Gard-Kinnschützer auf.

Bitte fragen Sie nach den Datenblättern zu weiteren Visierversionen, Visierrahmen und Kinnschützern.



SAP Nr	Spezifikationen								Verkaufseinheit
	LxB (mm)	Verkaufseinheit	Gewicht (gr)	Tönung	UV Filter	Kinnschutz Adaption	EN 166 Zulassung	Barcode auf Einzelverpackung EAN Code 13	
10115836	203x432	1.0	90	Klar	2C-1,2	Nein	2C-1,2 1B	641817025833	10
10115837*	203x432*	1.0	90	Klar	2C-1,2	JA*	2C-1,2 1B	641817026243	10
10115863	241x432	1.0	120	Klar	2C-1,2	Nein	2C-1,2 1B	641817026113	10
10115840	203x432	1.5	145	Klar	2C-1,2	Nein	2C-1,2 1B 389	641817025871	10
Material	Alle oben aufgeführten Visiere sind aus Polykarbonat								
UV Filter	2-1,2 C EN 170 UV filter= UV Transmission max 10% (313-365nm); Lichttransmissionsgrad > 74.4% verbesserte Farberkennung								
EN166:2001 Marking details	1 Höchste optische Qualität zur dauerhaften Benutzung B Schutz vor Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (Klasse B = 120 m/s) 3 Schutz gegen Tröpfchen und Flüssigkeitsspritzer 8 Beständigkeit gegen Störlichtbogen 9 Schutz vor Schmelzmetall und heißen Festkörpern MSA V-Gard Visiere sind ebenfalls zugelassen nach: ANSI Z87-1, CSA Z94-3, AS/NZS 1337								
* Visiere für Kinnschützer	Alle mit * markierten Visiere haben Aufnahmepunkte auf der Unterseite um einen Kinnschutz (standard oder einziehbar) anzubringen. Die angegebene Visierlänge beinhaltet nicht den Kinnschutz (plus ca. 75 mm)								
Chemische Beständigkeit	Siehe MSAs Dokument "Kurzanleitung für Anwendungen mit Chemikalien"								
Verpackungs- & Verkaufseinheit	Die Artikelnummern entsprechen einem einzelnen Visier, eingeschweißt mit der Gebrauchsanleitung in einem Polybeutel mit Eurolock-Aufhängung und einem Identifikationsaufkleber mit Barcode EAN13. MSA verkauft in Verkaufseinheiten von 10 St die in einem Karton verpackt sind. Dieser Karton ist mit einem GS1 – 128 Barcode versehen. Karton Maße (BxLxH) = 250x435x45 mm.								



10118536, 10118540 – Blattvisier 203mm



10118537 – Blattvisier für Kinnschützer



10115863 – längeres Blattvisier 241mm