

# 4061 Seilzugleiter, dreiteilig

## Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Führungsbeschläge aus Stahl.


Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil (Ø 10 mm), Farbe orange, Mittelteil (Ø 10 mm), Farbe schwarz.

Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

Alle Größen mit Traverse.

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



# 4061 Seilzugleiter, dreiteilig

SPROSSENANZAHL	3x12	3x14	3x16
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	29	34	39
HOLM (CA. MM)	83/89/83	89/89/89	89/100/89
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	3.57	4.13	4.7
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	8.34	9.74	11.14
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	6.57	7.84	9.1
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	8.07	9.34	10.6
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	8.57	9.84	11.1
GESAMTBREITE (CA. MM)	1200	1200	1200
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	29.5	34.4	41.9
GEWICHT (CA. KG)	28.5	34.4	41.9
BEST.-NR.	406136	406142	406148