

AGVM 24-230 GEX

Leistungsstarker 2400 Watt/230 mm Winkelschleifer.



- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Milwaukee B-Guard Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor Rückschlägen der Maschine
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperr
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Kohlebürstenschnellwechsel.



Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

402340
234240

Absolut einzigartig: die Milwaukee B-GUARD Sicherheitskupplung unterbricht sofort die Kraftübertragung zwischen Spindel und Getriebe wenn die Trennscheibe im Material blockiert.



Technische Daten	AGVM 24-230 GEX
Leistungsaufnahme	2400 W
Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 U/min
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer