



Synergy 21 E40 Edi-LED Big Macara



kwh/1000h:	11,00
Lumen:	1100
Watt:	11,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



E40 Gewinde-Sockel
11W LED Filament
Farbe: Gold finish
Kelvin: 2100
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 300°
Wattage (W) 11±1W
Lumen (Lm) 1100
Dimmbar: ja
blue-STOP®: ja
Voltage (V) 230VAC, 50Hz
Durchmesser 180 mm
Gesamtlänge 365 mm

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 11

Zubehör

Art.-Nr.	Name
88206	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E27->E40
91903	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->E27
101893	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->PGZ 12
117502	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->E40 lang