

**Artikelnummer:** 96953

**Kurzbeschreibung:** Stellingwagen met roosterwanden, 1385 x 820 x 1800 mm, 1 zijwand open

**Langbeschrijving:** Stellingwagen met roosterwanden, 1 zijwand open: Deze pakketwagen van draadgaas is een gelaste hoekstaalconstructie. De wanden en het dak zijn van draadgaas gemaakt. Het laadoppervlak van de wagen bestaat uit een blad van houtmateriaal in beukendecor. De wagen is met 2 zwenk- en 2 bokwielen met rubberbanden uitgevoerd. Beide zwenkwielen met rem. De optioneel losse etageplanken zijn er verstelbaar per 50 mm in te hangen.

- 1 kopwand open
- Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)
- Laadvermogen: 600 kg
- Laadvermogen per etageplank: 80 kg
- Diameter wielen: 200 mm
- Hoogte handgreep: 1000 mm
- Laadhoogte: 280 mm - verstelbaar
- Maasafm. van het gaas: 50x50x4 mm
- Effectieve hoogte: 1470 mm
- Laadoppervlak etageplanken (bxl): 695 x 965 mm resp. 800 x 1200 mm
- Laadoppervlak bodemplank (bxl): 700 x 980 mm: buitenafm. (bxdxh) 1150 x 720 x 1800 mm, gewicht 63 kg
- Laadoppervlak bodemplank (bxl): 800 x 1215 mm: buitenafm. (bxdxh) 1385 x 820 x 1800 mm, gewicht 69 kg

Levering **zonder** etageplanken. A.u.b. afzonderlijk bestellen!

