

Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Hohe Praezision, Gr. B1H, paar, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2, fuer Stahlrohre, Liquid/Gas, Rohrwandstaerke von 2,0 - 3,0 mm (0.08 - 0.12"), Beste Temperatur >80C (>176F) max. -40C - +121C/-40F - +250F Gehaeuse Polyetherimid/Alu nicht korrodierend, empfohlen fuer FST030, (Ersatz fuer FUG1010)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>