

Artikelnummer: 121319

Kurzbeschreibung: ESD Schiebebügelwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/Lichtgrau, L 880 x B 500 mm, mit Querstrebe, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg

Langbeschreibung: Der Plattformwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und findet in zahlreichen betrieblichen Bereichen Anwendung. Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem Platz. Dank seiner Länge von 880 mm ist er für den Transport von Gegenständen im Alltagsbetrieb ausgelegt. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Bis zu 400 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren – bestens geeignet also für etwas schwerere Güter. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fusschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Seine ESD-leitfähige Ausführung erlaubt es, ihn zudem in Unternehmensbereichen einzusetzen, welche ESD-Schutzmassnahmen erfordern.



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4035694038127