

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 200 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 160 mm, Nabe mit
Schwenklager, Naben Länge 59 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Rückenloch, Ø 13 mm

Artikelnummer: 243550



Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 200 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Rückenloch
Bauform	Lenkrolle	Rückenloch	13 mm
Traglast	200 kg	Material Gehäuse	Edelstahl
Bereifung	TPE	Feststeller	ohne
Rad-Ø	160 mm	Nabellänge	59 mm
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	1,23 kg

