

Rollcart Griffroller

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm, Ladehöhe 150 mm, Plattform aus Kunststoff, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder



Artikelnummer: 531511

Rollcart Griffroller mit Kunststoffwanne

Griffroller

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Höhe x Länge x Breite 950 x 970 x 600 mm
- Plattform aus Kunststoff
- mit Kunststoffwanne
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktionkonstruktion, verschweißt
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	ja
Rollertyp	Griffroller	Transportwagen Ausstattung	Kunststoffwanne
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Euronorm	nein	Bereifung	Luft
Ladehöhe	150 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	670 mm	Länge	970 mm

Ladeflächenbreite	370 mm	Breite	600 mm
Material Plattform	Kunststoff	Oberfläche	pulverbeschichtet
Aufbauten	Kunststoffmulde	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahlkonstruktion	Gewicht	16,24 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

531512		Behälter für Universal-Griffroller, aus Kunststoff, Höhe x Länge x Breite 300 x 660 x 360 mm
--------	---	--

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße