

## Halogenglühlampe 8x30mm, G4 6V 15W satiniert

Artikel-Nr. 42505

Lampenleistung: 15 W  
Lampenspannung: 6 - 6 V  
Lichtstrom: 225 lm  
Sockel: G4  
Durchmesser: 8 mm  
Gesamtlänge: 30 mm  
Geeignet für Backofen: Nein  
UV-Schutz: Nein  
Axiale Wendel: Nein  
Niederdrucktechnik: Ja  
Infrarottechnik: Nein  
Ausführung: matt  
Xenon: Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, satiniert, Transversal.

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.