

Artikelnummer: 129786

Kurzbeschreibung: Rungenwagen mit Holzboden, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Rungenwagen mit Holzboden, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 2000 x 800 mm
Außenmaße: 2080 x 880 mm



Rungenlänge: 600 mm

Ladeflächenhöhe: 305 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Radachse: 200 mm

Eigengewicht:

67 kg

EAN/GTIN: 4250448501195