

**Artikelnummer:** 150185

**Kurzbeschreibung:** Schubladenschrank DP02A, 5 Schübe

**Langbeschreibung:** Schubladenschrank DP02A:  
Diese robusten Schubladenschränke gehören überall dort- hin, wo wertvolle Werkzeuge, Ersatzteile und andere Materialien raumsparend, übersichtlich und griffbereit aufbewahrt sein wollen.

Innenmaße Schubladen: B 397 x T 555 mm  
geschweißte, hochqualitative

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet  
Schubladen auf Rollenführung, Auszug 75%  
Zylinderschloss jeder Schubkasten bis 80 kg  
belastbar (bei gleichmäßig verteilter Last)

serienmäßige Auszugssperre verhindert

Herausziehen mehrerer Schubladen gleichzeitig, dadurch kein Kippen des Schrankes

Oberboden mit gerillter Gummiauflage und Rahmen mit Einsatzkästen oder mit Kunststoff- oder Metallrennwänden unterteilbar Schrankkorpus lichtgrau, Schubkastenblende enzianblau Maße: B 500 x T 700 x H 1030 mm Gewicht: 78,8 kg Farbe:

Lichtgrau/Enzianblau (7035/5010) 2 Schubladen: Blendenhöhe: 120 mm, Nutzhöhe: 90 mm

2 Schubladen: Blendenhöhe: 180 mm, Nutzhöhe: 130 mm 1 Schublade:

Blendenhöhe: 240 mm, Nutzhöhe: 195 mm



**EAN/GTIN:** 4250409879325