

Arreterbouten • met montageflens, horizontaal, roestvast staal

22110.2325



Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Materiaal

Behuizing

- Roestvast staal 1.4308, precisie gegoten, blank, gematteerd

Arreterpen

- RVS 1.4305

Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

Montage

Montage met behulp van ringen ISO 7092.

Werking


Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (wanneer de arreterpen niet mag uisteken).

Meer informatie

Opmerkingen


Knop niet demonteerbaar.

Tekening




zonder arretering

Afbeelding 1



zonder arretering

Afbeelding 2



met arretering

Afbeelding 3

Bestelinformatie

Afmetingen														Veerkracht ¹⁾		Temperatuur		Artikelnr.	
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		[g]
h11					-0,2			±0,05					min.		~	~	[°C]		
met knop, zonder arretering – Afbeelding 2																			
5	16	22	28	8	4,3	4,5	9,5	18	5	10	7	40	5	5	24	-30	80	26	22110.2325

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen