

Verstelbare platte klemhefbomen • met draadeind

24441.0905



Productbeschrijving

Verstelbare platte klemhendels worden gebruikt wanneer het zwenkbereik beperkt is of een specifieke hendel positie vereist is.

Verstelbare platte klemhendels worden gekenmerkt door hun lage constructiehoogte en zijn bijzonder geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes of wanneer de hendel niet mag overhangen.

Materiaal

Hefboom

- Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

Binnendelen

- staal, gezwart

Schroef

- staal, gezwart

Afdekkap

- kunststof, lichtgrijs

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen									Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	min.	max.		
[mm]									[°C]			
zilver												
32	M12	50	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	228	24441.0905

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."