

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526**



Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

- LZ45450 Standard Umluftset
- LZ45510 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- LZ46521 Griffleiste Weiss
- LZ11ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- LZ11ITI14 Clean Air Standard Umluftset
- LZ46551 Griffleiste Edelstahl
- LZ46561 Griffleiste schwarz

Bauart: Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 8.2 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 2
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 328 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 231 m³/h
 Max. Luftmenge: 328 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 64 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003880043
 Anschlusswert: 93 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar



iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschildhaube, Silbermetallic
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526**



